

Garant**Sarok energiaellátó sín önállóan felszerelhető, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928421 1000
GTIN	4062406116088
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Méret 1000×1000 mm.

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez. Felszerelhető összesen 16 külön modullal (oldalanként 8-8 modul lehetséges) 1E 928470 sz. felosztó egységgel.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - **3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Alkalmazható:

926302 – 926342 sz. sarok munkalapok, 920103, 920104, 920116 sz. sarokmodulok.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Műszaki leírás

Mélység	100 mm
Beépítési magasság	139 mm
Típushoz	1000
Szélesség	1000 mm
Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E)	4x / - / 4x
Felosztó egység (E)	16E
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus AIR/S	928470 AIR/S
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2