

Garant**Médiasín 2 db 250 V csatlakozó aljzattal, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 928412 1500 |
| GTIN | 4062406115913 |
| Árucikk kategória | 91P |

Leírás**Kivitel:**

2 db 928470 sz. DE250V/1 méretű modellel felszerelve.

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetéssel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - **3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Munkalapokra csavarozható.**
- **Tartóoszlopok közötti felszereléshez nem alkalmas.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|--|
| Felosztó egység (E) | 13E |
| Típushoz | 1500 |
| Beépítési magasság | 139 mm |
| Szélesség | 1500 mm |
| Mélység | 100 mm |
| Névleges feszültség | 250 V |
| F típusú aljzatok száma | 2 |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer |
| Be- / kikapcsoló | nem |
| Csatlakozó aljzat, típus | F |
| Áram típus | AC |
| Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Energia modul |

Tartozék

| | |
|--|-----------------|
| Energia és média modul Modultípus DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus 0/2 | 928470 0/2 |
| Energia és média modul Modultípus 0/1 | 928470 0/1 |
| Energia és média modul Modultípus AIR/S | 928470 AIR/S |