

Garant**Médiasín önállóan felszerelhető, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928441 1500
GTIN	4062406116118
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3,5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés **beakasztással**.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Műszaki leírás

Felosztó egység (E)	13E
Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E)	2x / 1x / 3x
Beépítési magasság	160 mm
Típushoz	1500
Súly	7 kg
Szélesség	1420 mm
Mélységállítási tartomány	60 mm
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	nem
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus FR250V/2	928470 FR250V/2
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus US110V/2	928470 US110V/2
Energia és média modul Modultípus DK250V/1	928470 DK250V/1
Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3	928490 3
Energia és média modul Modultípus LINK	928470 LINK
Energia és média modul Modultípus IT250V/2	928470 IT250V/2
Energia és média modul Modultípus FR250V/1	928470 FR250V/1

Energia és média modul Modultípus RCD	928470 RCD
Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 3/5	928492 3/5
Energia és média modul Modultípus IT250V/1	928470 IT250V/1
Energia és média modul Modultípus DK250V/2	928470 DK250V/2
Energia és média modul Modultípus USB	928470 USB
Hosszabbító kábel, Wieland csatlakozó rendszer Típus 3	923424 3
Energia és média modul Modultípus ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Kimeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3	928491 3
Energia és média modul Modultípus CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Energia és média modul Modultípus CH250V/1	928470 CH250V/1
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus NET	928470 NET
Energia és média modul Modultípus US110V/1	928470 US110V/1
Energia és média modul Modultípus MCB/1	928470 MCB/1
Energia és média modul Modultípus CEE400/5	928470 CEE400/5
Energia és média modul Modultípus GB250V/1	928470 GB250V/1
Energia és média modul Modultípus USB/5V	928470 USB/5V
Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 5	928490 5
Energia és média modul Modultípus AIR/S	928470 AIR/S
Energia és média modul Modultípus CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Energia és média modul Modultípus DE250V/2	928470 DE250V/2
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Energia és média modul Modultípus MCB/3	928470 MCB/3
Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Energia és média modul Modultípus CH250V/2	928470 CH250V/2
Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Energia és média modul Modultípus STOP	928470 STOP
Energia és média modul Modultípus GB250V/2	928470 GB250V/2
Energia és média modul Modultípus ON/OFF1	928470 ON/OFF1

Energia és média modul Modultípus COVER

928470 COVER