

Garant**Médiasín 4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928444 1000
GTIN	4062406116248
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

2 db 928470 sz. DE250V/2 méretű és 928470 sz. ON/OFF1 méretű modullal, lámpához be-/kikapcsolóval felszerelve.

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
- Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
- Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
- Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)
- Védettségi kategória 1
- Védettségi osztály IP 20.

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés **beakasztással**.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Műszaki leírás

Súly	6 kg
Beépítési magasság	160 mm
Szélesség	920 mm
Típushoz	1000
Felosztó egység (E)	8E
Mélységállítási tartomány	60 mm
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	igen
F típusú aljzatok száma	4
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	F
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Energia és média modul Modultípus ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Energia és média modul Modultípus DE250V/2	928470 DE250V/2
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 3/5	928492 3/5

Hosszabbító kábel, Wieland csatlakozó rendszer Típus 3

923424 3