

**Garant****Médiasín 2 db 250 V csatlakozó aljzattal, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928442 1000
GTIN	4062406116156
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

2 db 928470 sz. DE250V/1 méretű modellel felszerelve.

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

**Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):**

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetéssel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,

1 × 928491 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

**Leírás:****Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

**Alkalmazható:**

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés **beakasztással**.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

## Műszaki leírás

Súly	6 kg
Felosztó egység (E)	8E
Típushoz	1000
Szélesség	920 mm
Beépítési magasság	160 mm
Mélységállítási tartomány	60 mm
Névleges feszültség	250 V
F típusú aljzatok száma	2
Be- / kikapcsoló	nem
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	F
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT