



## Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus, Típus: 20-76



### Rendelési adatok

Rendelés száma	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus rendszerrel a leggyakoribb átmérőkben. 6-szög befogószárral és HSS központfúrókkal, műanyag kofferben.

### Műszaki leírás

Lyukfűrész Ø	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Központfúrók száma	2
Befogószárok száma	1
Tartalom (db)	14
Sorozat	Power Change Plus
Termék fajtája	Lyukfűrész

### Tartozék

Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 105 mm	589790 105
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 121 mm	589790 121
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 152 mm	589790 152
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 16 mm	589790 16
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 19 mm	589790 19
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 20 mm	589790 20
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 22 mm	589790 22
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 25 mm	589790 25
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 29 mm	589790 29
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 32 mm	589790 32
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 35 mm	589790 35
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 38 mm	589790 38
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 40 mm	589790 40
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 44 mm	589790 44
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 51 mm	589790 51
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 54 mm	589790 54
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 60 mm	589790 60
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 65 mm	589790 65
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 68 mm	589790 68
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 76 mm	589790 76
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 83 mm	589790 83
Lyukfűrész, bimetalPower Change Plus átmérő 92 mm	589790 92
BefogószárPower Change Plus 6-szög Lyukfűrész Ø-höz 14-152 mm	589795 14-152
ZentrierbohrerPower Change Plus Típus HSS-CO	589800 HSS-CO