

**Garant****Tool24 PickOne – Master rendszer EN, Összes rekesz száma: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979211 160
GTIN	4062406134167
Árucikk kategória	9SA

**Leírás****Kivitel:**

Árukiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukiétel a rövid hozzáférési időknek, a magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően.

A Master rendszer további bővítő rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható.

Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal. Legnagyobb rekesz méret, ideális nagyméretű termékek, pl. köszörűkorongok, védőszemüvegek kiadásához.

**Előny:****Hoffmann Group Connected**

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

**Tartalom:**

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal, **angol operációs rendszer.**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A Tool24 PickOne dobaja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

## Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
"D" rekesz száma	160
Mélység	875 mm
Súly	275 kg
Szélesség	1080 mm
Teherbírás rekeszenként	2 kg
Sorozat	Tool24 PickOne
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Sorozat	Tool24 PickOne
Interfész	Hoffmann Group Connected
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer