

Garant GRIDLINE

Perforált falas függőleges szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 942041 2000 |
| GTIN | 4062406135461 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrény, 40x28G

A 942033 sz. 2000/4 mérethez hasonló kivitel, azonban **3 függőleges fiókkal**. Kitűnően alkalmas függesztékek és hevederek helytakarékos tárolásához.

A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9x9mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 50 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falak teleszkópos sínekkel vannak megvezetve és **egyenkénti kihúzás biztosítással** rendelkeznek. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg. A függőleges kihúzható elemek hasznos területe 2,1 m² (mélységxmagasság 635x1690 mm).

Tartalom:

3 db rakodópole a hevederekhez 942054 sz. 2 méret; 4 db 45°-os univerzális tartó 955590 sz. 75 méret; 4 db 90°-os univerzális tartó 955600 sz. 100x100 méret.

Szín:

Alap kivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|--|
| Szélesség G-ben | 40 |
| Magasság | 2000 mm |
| Függőleges fiók hasznos mélysége | 635 mm |
| Függőleges fiók teherbírása | 80 kg |
| Mélység G-ben | 28 |
| Mélység | 700 mm |
| Súly | 243 kg |
| Perforált falak száma | 3 |
| Függőleges fiók hasznos magassága | 1690 mm |
| Szélesség | 1000 mm |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Kivitel | Perforált fal függőleges szekrény |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Függőleges szekrény |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|