

Garant**Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S11M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979001 S11M
GTIN	4062406133801
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezről. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc. Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.

Előny:**Hoffmann Group Connected**

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 10× 960310 sz. 4+18 méret; 1× 960330 sz. 3+14 méret

Elhelyezés:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 1 technikai fiók
10×75 mm; 1×150 mm

Tartalom:

Master rendszer: Árukiadó szekrény 11 db 36×36 E fiókkal, érintőképernyővel, vonalkód leolvasóval, számítógéppel BASIC szoftvercsomaggal és fiókelválasztókkal.

Tartalom:

Érintőképernyő 22 col; vonalkód leolvasó; számítógép BASIC szoftvercsomaggal

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Típus	Alap fölérendelt szekrény kompletten
Felosztás egy fiókon belül	36×36 E
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	750 mm
Súly	249 kg
Fiók hasznos szélessége	612 mm
Tárolófelület	4 m ²
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Fiókok száma	11
Szélesség	717 mm
Magasság	1390 mm
Sorozat	Tool24 Smartline
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Sorozat	Tool24 Smartline
Interfész	Hoffmann Group Connected
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer