

Garant**Tool24 PickOne – Master rendszer DE, Összes rekesz száma: 640****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 979201 640 |
| GTIN | 4062406134099 |
| Árucikk kategória | 9SA |

Leírás**Kivitel:**

Árukiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukiétel a rövid hozzáférési időknél, a magától nyíló rekeszeken és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően.

A Master rendszer további bővítő rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható.

Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal. Maximális számú tárhelyek, ideális kis méretű termékek, mint pl. váltólapkák kiadásához.

Előny:**Hoffmann Group Connected**

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Tartalom:

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A Tool24 PickOne dobaja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójaához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--|
| Magasság | 2000 mm |
| Súly | 275 kg |
| Mélység | 875 mm |
| Szélesség | 1080 mm |
| "A" rekesz száma | 640 |
| Teherbírás rekeszenként | 2 kg |
| Sorozat | Tool24 PickOne |
| Sorozat | Hoffmann Group Connected |
| Sorozat | Tool24 PickOne |
| Interfész | Hoffmann Group Connected |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Árukiadó rendszer |