

**Garant****Tool24 PickOne – Master rendszer EN, Összes rekesz száma: 448****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979211 448
GTIN	4062406134143
Árucikk kategória	9SA

**Leírás****Kivitel:**

Árukiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukiétel a rövid hozzáférési időknél, a magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően.

A Master rendszer további bővítő rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható.

Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal. 4 féle rekesz, ideális különböző méretű termékek kiadásához és váltakozó kiadott portfóliókhöz.

**Előny:****Hoffmann Group Connected**

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

**Tartalom:**

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal, **angol operációs rendszer.**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A Tool24 PickOne dobaja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

## Műszaki leírás

"A" rekesz száma	320
Mélység	875 mm
Magasság	2000 mm
"C" rekesz száma	64
Szélesség	1080 mm
"B" rekesz száma	32
"D" rekesz száma	32
Súly	275 kg
Teherbírás rekeszenként	2 kg
Sorozat	Tool24 PickOne
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Sorozat	Tool24 PickOne
Interfész	Hoffmann Group Connected
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer