



Akkus fúró-csavarozó akku nélkül, Típus: GSR1860C



Rendelési adatok

Rendelés száma	070246 GSR1860C
GTIN	
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

A **Connectivity** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Előny:

Electronic Motor Protection.

Szabvány:

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Tartalom:

Cordless Concept akkus ütvecsavarozó **akku nélkül**, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GSR 18V-60C
Jellemző felhasználás	Strong
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték lágy	31 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	1,8 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, puha markolattal, akku nélkül, L-Boxx-ban

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV

073866 1880CV

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18
V

073854 B18