

Garant**Tool24 Locker – bővítő rendszer, Típus: 300/14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979320 300/14
GTIN	4062406134808
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

Árukiadó rendszer különböző méretű rekeszekkel a biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kiadáshoz. A rekeszméretek lehetővé teszik nagyobb méretű termékek elhelyezését és elő vannak készítve akkumulátorok töltéséhez. A LED-es belső világítás megkönnyíti mind az automatikusan nyíló rekeszek észlelését sötét környezetben, mind magát a kivételt. A LED sor a rekeszek mentén a kivételi és a behelyezési folyamatot is segíti.

A kétoldalt felszerelt perforált falak a Master változatnál lehetővé teszik egy érintőképernyős monitor rugalmas elhelyezését. AZ Easyfix akasztók és tartók, valamint a katalógusunkban a perforált falakhoz való további tartozékok szintén felszerelhetők.

A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Egyenkénti kiadó rendszer közepes méretű eszközökhöz.

Felhasználás:

Automatikus egyenkénti kiadó rendszer terjedelmes termékek tárolásához és nyilvántartásához, mint pl. nagyobb egyéni védőeszközök, elektromos és kéziszerszámok, vagy az L-BOXX® rendszerkofferünk.

Elhelyezés:

Rekeszek száma × magasság mm-ben: 12 × 220; 2 × 300

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Minden rekesz elő van készítve az áramellátásnak a technikai rekeszen történő átvezetéséhez. Az egyedi töltőkészülékek csatlakoztatását az ügyfélnek kell elvégeznie. A műszaki adatokban lévő súlyadatokat a bővítő rendszerek szekrényeire kell érteni, tehát PC és képernyő nélkül.

Ablakos rekeszek, egyedi színek és méretek (rekeszméretek, szekrény szélességek és mélységek) lehetségesek.

Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz!

Műszaki leírás

Magasság	1965 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	500 mm
Súly	200 kg
Rekeszek száma	14
Teherbírás rekeszenként	25 kg
Rekesz hasznos mélysége	450 mm
Rekesz hasznos szélessége	300 mm
Rekesz hasznos magassága (1)	220 mm
Rekesz hasznos magassága (2)	300 mm
Sorozat	Tool24 Locker
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer