

**Akkus sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa Ø-höz, X-LOCK rendszer****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077010 18V-10SC
GTIN	3165140974035
Árucikk kategória	03C

Leírás**Kivitel:**

- **Egyszerű és gyors:** A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetők elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó:** Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható:** A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhető fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül!** Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.

Új X-Lock rendszerű **akkus sarokcsiszoló 125mm.**

Tartalom:

2 × ProCORE18V 5,5Ah, gyorstöltő készülék GAL 1880 CV, Vibration-Control segédmarkolat, védőburkolat, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073857 számtól talál.

Műszaki leírás

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Súly	2 kg

Gyártó jelölése	GWX 18V-10 SC
Különlegesség	Változó fordulatszám; Kickback Control; Drop Control
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Szerszámbefogás	X-LOCK rendszer
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Fordulatszám-tartomány	4500 - 9000 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073858 C18
	073863 C18

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073865 C18

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV

073866 1880CV

Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C

073866 GAL18160C

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073867 C18