



## Karbantartó szerszámkészlet, 35 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680370
GTIN	4013288178336
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt szerszámkészlet a legfontosabb szerszámokkal kül- és beltéren végzett karbantartási munkákhoz.

#### Tartalom:

Kraftform markolat, VDE szerint szigetelt: 1 db 667411 sz. 1 méret

Csavarhúzó pengék Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 1; 2 méret

Csavarhúzó pengék Pozidrivhoz, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 1; 2 méret

Csavarhúzó pengék belső Torx®-hoz, VDE szerint szigetelt: 1–1 db TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Lapos csavarhúzó pengék, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm méret

BITS Pozidrivhoz C 6,3: 1–1 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

BITS belső hatszöghöz C 6,3: 1–1 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

BITS belső Torx®-hoz C 6,3: 1 db 675340 sz. TX25 méret

1/4 col bittartó mágnessel: 1 db

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 1–1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm méret

1/4 col toldószár: 1 db 75 mm méret

1/4 col csatlakozó szár: 1 db

1/4 col finomfogazású racsnis „Zyklop Speed”: 1 db 632390 sz.

Csavartartó: 1 db 666425 sz. 2 méret

Fáziskereső: 1 db 665030 sz. 3 méret

„Joker 6002” villáskulcs: 1 db 10x13 mm méret

#### Figyelem:

**A szállítás a textil tokban elhelyezett szerszámmal történik.**

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt W1 Wartung
Tartalom (db)	35
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm	665030 3
Kraftform nyél, VDE, külön Típus 1	667411 1
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
„Zyklop Speed” irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, billenőfejjel és kioldóval	632390
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Csavartartó Típus 2	666425 2
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4