



Akkumulátoros dekopír fűrész, Típus: M18FBJ5-5



Rendelési adatok

Rendelés száma	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus és univerzálisan használható dekopírfűrész fém hajtóműházzal és túlterhelés elleni védelemmel. A két kézzel kezelhető be-/kikapcsoló sok különböző helyzetben lehetővé teszi a használatot.

FIXTEC gyorsbefogó rendszer a dekopírfűrészlap szerszám nélküli cseréjéhez másodperceken belül és **bekapcsolható ingalöket** az optimális vágásteljesítmény és a forgácselvezetés érdekében a fűrészlap csekélyebb kopása mellett.

Akkus dekopírfűrész, kefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy leválasztási teljesítményhez. Kapcsoló 6 sebesség beállításhoz, lágy indulással. A munkaterület megvilágítása LED-del.

Tartalom:

Forgácsszakítás-védelem.

Töltőkészülék, 1 × fűrészlap, adapter poreszíváshoz, porvédő fedél, műanyag csúszótalp és HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 – 073840 sz. alatt talál.

Dekopír fűrészlapokat az 5888400 – 5888551 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	6,3 m/s ²
Gyártó jelölése	M18FBJS-502X
Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, FIXTEC rendszer
Gérszög beállítás	igen
Maximális fűrészelési vastagság fában	100 mm
Súly	2,8 kg
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Felépítés	Rúd alak
Különlegesség	univerzálisan használható
Löketszám	800 - 3500 min ⁻¹
Ingalöket	5-szörös
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Akku induló készlet High Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Li-Ion akku High Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Li-Ion akku High Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18