



Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: 18-125V-LI



Rendelési adatok

Rendelés száma	077120 18-125V-LI
GTIN	
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Extrém nagy teljesítményű 18 V akkus sarokcsiszoló kompakt felépítéssel:

- **Nagyon hosszú működési idő a robusztus 4 pólusú motornak köszönhetően túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés elleni védelemmel.**
- **3 fokozatú fordulatszám előválasztás és személyes szerszám beállítás a Bosch My Tools applikáción keresztül lehetséges.**

Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül. L-BOXX, elforgásmentes védőbúra, felfogó karima, felfogó anya, segédmarkolat, 1/1 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőkészülékhez, csapkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	2,3 kg
Gyártó jelölése	GWS 18-125 V-LI
Túlterhelés elleni védelem	igen

Kickbackstop	nem
Lágy indulás	nem
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Maximális vágási mélység	34 mm
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Éberségi kapcsoló	nem
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073867 C18
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
	073858 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18
V

073854 B18

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18