



Mikro elektronikai csavarhúzó készlet szövet tokban, Alkatrészek száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	669630 11
GTIN	4013288178343
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél **forgatható sapkával, gyorsforgató felülettel** hatékony csavarozáshoz és **erőkifejtő zónával. Gyorsváltó befogóval** 4 mm Halfmoon bit pengék (669932 - 669936) ill. 4 mm HIOS bit pengék befogásához. Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Tartalma:

Csavarhúzó nyél: 1 db

Lapos penge 669932 sz.: 1–1 db 1,5; 2; 3 méret

Pengék Phillips-hez, 669933 sz.: 1–1 db 00; 0; 1 méret

Hatszög penge 669934 sz.: 1–1 db 1,5; 2 méret

Pengék Torx®-hoz 669935 sz.: 1–1 db TX5; TX6 méret

Műszaki leírás

Tartalom (db)	11
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez

Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Forgatható sapka	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 1,5 mm	669932 1,5
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 3IP	669936 3IP
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX5	669935 TX5
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 4IP	669936 4IP
Csavarhúzó nyél gyorscserés befogóval 4 mm Halfmoon / HIOS bitekhez,ESD	669931
Hatszög penge Halfmoon, 4 mm Hatszög 1,5 mm	669934 1,5
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 0	669933 0
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 00	669933 00
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 1	669933 1
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 2IP	669936 2IP
Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 2 mm	669932 2
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 1IP	669936 1IP
Hatszög penge Halfmoon, 4 mm Hatszög 2 mm	669934 2
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX6	669935 TX6
Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 3 mm	669932 3