

**HOLEX****Csavarhúzó készlet, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954495 9
GTIN	4062406155834
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954495 méret: 1 db

HOLEX lapos csavarhúzó 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1-1 db

HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668631 sz. 0; 1; 2 méret: 1-1 db

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	6
Szerszámok száma	9
Mélység	600 mm
Szerszámok száma	9
Szélesség	150 mm
Mélység G-ben	24
Kivitel	teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly	0,608 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6x24

Termék fajtája	Keményhab betét
----------------	-----------------

## Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663301 6,5
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663301 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954495	952001 954495
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663301 5,5
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663301 3
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663301 3,5
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663301 2,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668631 2
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668631 1
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 0	668631 0