


Műhely tartozék készlet, Szerszámok száma: 26



Rendelési adatok

Rendelés száma	954785 26
GTIN	2050002004412
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954785 méret: 1 db

HOLEX hajlított kulcs készlet Torx®-hoz 624921 sz. 8 méret (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 db

HOLEX hajlított hatszögméret készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db

HOLEX lapos órás csavarhúzó 669005 sz. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5 méret: 1–1 db

HOLEX órás csavarhúzó Phillips-hez, 669015 sz. 0; 1 méret: 1–1 db

GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	150 mm
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	26
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	6
Kivitel	szerszámkészlettel
Súly	0,727 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Órás csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 0	669015 0
Órás csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 1	669015 1
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 3,0 mm	669005 3,0
Hajlított kulcs készlet Torx®-hozgömbvégű fejjel Csavarhúzó szám 8	624921 8
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 1,8 mm	669005 1,8
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 1 mm	669005 1
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 1,5 mm	669005 1,5
Hajlított hatszögmű kulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 2,3 mm	669005 2,3
Lapos órás csavarhúzó Pengeszélesség b 3,5 mm	669005 3,5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954785	952001 954785