



Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	953435 10
GTIN	2050002004238
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953435 méret: 1 db

PB SWISS TOOLS lapos csavarhúzó 660040 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret: 1–1 db

PB SWISS TOOLS csavarhúzó Phillips-hez, 667695 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	10
Szerszámok száma	10
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm
Súly	0,843 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20

Termék fajtája

Keményhab betét

TartozékLapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b
6,5 mm

660040 6,5

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel
Kereszthorony méret 1

667695 1

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 4
mm

660040 4

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel
Kereszthorony méret 0

667695 0

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b
10 mm

660040 10

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel
Kereszthorony méret 2

667695 2

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b
5,5 mm

660040 5,5

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló
keményhab készlet 953435

952001 953435

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 8
mm

660040 8

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel
Kereszthorony méret 3

667695 3

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b
3,5 mm

660040 3,5