




## Mikro csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	953396 11
GTIN	2050002004184
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953396 méret: 1 db

WERA elektronikai hatszögcsavarhúzó 627470 sz. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5 méret: 1–1 db

WERA lapos elektronikai csavarhúzó, 664600 sz. 1,2; 1,5; 2; 2,5 méret: 1–1 db

WERA elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668800 sz. 00; 0 méret: 1–1 db

### Műszaki leírás

Szerszámok száma	11
Mélység G-ben	10
Szélesség	200 mm
Mélység	250 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	11

Súly	0,193 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezKraftform Micro Kereszthorony méret 00	668800 00
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 1,3 mm	627470 1,3
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 2 mm	627470 2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953396	952001 953396
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform-Micro Pengeszélesség b 2 mm	664600 2
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform-Micro Pengeszélesség b 2,5 mm	664600 2,5
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform-Micro Pengeszélesség b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 1,5 mm	627470 1,5
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 0,9 mm	627470 0,9
Elektronikai hatszög csavarhúzóKraftform Micro Hatszög 2,5 mm	627470 2,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezKraftform Micro Kereszthorony méret 0	668800 0
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform-Micro Pengeszélesség b 1,2 mm	664600 1,2