

Garant**CNC szerszámkocsik tömör gumi kerekekkel, Hasznos szélesség: 627mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	970046 627
GTIN	4062406163129
Árucikk kategória	91L

Leírás

Kivitel:

Acéllemez váz és felépítmény oldalfalakkal, 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszámtartók beépítéséhez. A 2-2 golyóscsapágyazott fix- és (rögzíthető) kormányozható kerék (Ø 160 mm) és 4 nagyméretű toló fogantyú gondoskodik a műhely területén belüli biztonságos kezelésről. Acéllemez polccal (HxSzxMé 150x452x30 mm).

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és tömör gumi kerekekkel.

Szín:

A váz és az oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszámtartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszámtartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Magasság	1200 mm
Hasznos szélesség	627 mm

Maximális teherbírás	400 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	800 mm
Tartósínek száma (oldalanként)	2
Alapterület szélesség	675 mm
Szélesség	675 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Alapterület mélység	800 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Kerék Ø	160 mm
Szerszámtartók száma (oldalanként)	4
Anyagvastagság	0,9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK63	970130 HSK63
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C6	970130 C6
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970130 SK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C8	970130 C8
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970130 VDI20
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970130 HSK100
Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz Szélesség 627 mm	970110 627
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970130 0
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970130 VDI30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970130 SK30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4	970130 C4

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970130 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970130 HSK80
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970130 HSK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970130 HSK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK50	970130 SK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970130 C5