

Garant**MH-CNC szerszámkocsik tömör gumi kerekekkel, Hasznos szélesség mm / modell: 452/A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Stabil váz 2 – 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékekkel (Ø 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantúval és tömör gumi kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tartósínek száma (1 szint)	3
Kerék Ø	160 mm
Alapterület szélesség	500 mm
Szélesség	500 mm

Magasság	925 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Alapterület mélység	800 mm
Mélység	800 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Szerszámtartók száma (1 szint)	5
Maximális teherbírás	400 kg
Hasznos szélesség	452 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C8	970125 C8
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970125 HSK100
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970125 HSK80
Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz Szélesség 452 mm	970110 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970125 VDI30
Tárolópolec fedéllel rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 452 mm	970175 452
Tárolópolec rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 452 mm	970170 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970125 C5
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970125 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK50	970125 SK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970125 SK30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C6	970125 C6

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970125 HSK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970125 HSK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970125 VDI20
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970125 SK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4	970125 C4
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK63	970125 HSK63
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970125 0