



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: 7113236H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**
- **QuickIN tömör fém fúró befogóval (120 Nm), keményfémbetűtes szorítópozákkal és nagy szorítóerővel.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**

Tartalom:

2 × 18 V / 6 Ah Li-Ion akku, 1 × gyorstöltő készülék ALG 80, 1 × QuickIN fúró befogó (120 Nm), 1 × övcsipesz, 1 × bit tároló, koffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	6 Ah
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	13 m/s ²
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Csomagolás	Szállítókoszár
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	< 2,5 m/s ²
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Gyártó jelölése	ASB 18 QC
Súly	1,8 kg
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In Típus HOLESAW	070208 HOLESAW
Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In Típus CHUCK120	070208 CHUCK120
Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In Típus CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion HighPower Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073834 FE18

Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus 711301	070208 711301
Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus INCH14	070208 INCH14
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus INCH12	070208 INCH12
Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus ANGLE	070208 ANGLE
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Tartozékok kézi csavarozókhhozQuick-In Típus CHUCK60	070208 CHUCK60
Akku induló készlet Típus 92604323	073832 92604323
Akkus ütvefúró-csavarozó Típus 71132364	070100 71132364