

Garant**CNC szerszámkocsik PU kerekekkel, Hasznos szélesség: 627mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970041 627
GTIN	4062406162702
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez váz és felépítmény oldalfalakkal, 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beépítéséhez. A 2-2 golyóscsapágyazott fix- és (rögzíthető) kormányozható kerék (Ø 160 mm) és 4 nagyméretű toló fogantyú gondoskodik a műhely területén belüli biztonságos kezelésről. Acéllemez polccal (HxSzxMé 150x452x30 mm).

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és PU kerekekkel.

Szín:

A váz és az oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	627 mm
Szélesség	675 mm

Maximális teherbírás	400 kg
Kerék anyaga	PU
Mélység	800 mm
Kerék Ø	160 mm
Tartósínek száma (oldalanként)	2
Magasság	1200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szerszámtartók száma (oldalanként)	4
Alapterület mélység	800 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Alapterület szélesség	675 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970130 0
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970130 HSK80
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970130 HSK100
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970130 VDI30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970130 SK30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970130 HSK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970130 SK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970130 HSK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970130 VDI20
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970130 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970130 C5

Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár SK50	970130 SK50
Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár C4	970130 C4
Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár C8	970130 C8
Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár HSK63	970130 HSK63
Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz Szélesség 627 mm	970110 627
Szerszámtartó szerszámrögítőkkel Szerszámszár C6	970130 C6