

Garant**MH-CNC szerszámkocsik PU kerekekkel, Hasznos szélesség mm / modell: 627/A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Stabil váz 2 – 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékekkel (Ø 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantúval és PU kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 925 mm

Alapterület szélesség: 675 mm

Alapterület mélység: 800 mm

Hasznos szélesség: 627 mm

Tartósínek száma (1 szint): 3

Szerszám tartók száma (1 szint): 5

Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Tartósínek száma (1 szint)	3
Alapterület szélesség	675 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	675 mm
Kerék anyaga	PU
Kerék Ø	160 mm
Szerszámtartók száma (1 szint)	5
Alapterület mélység	800 mm
Magasság	925 mm
Mélység	800 mm
Modell	A
Maximális teherbírás	400 kg
Hasznos szélesség	627 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C6	970130 C6
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970130 HSK100
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970130 C5
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970130 HSK50
Tárolópolc fedéllel rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970175 627
Tartósín UNIT-szerszámtartóhoz Szélesség 627 mm	970110 627

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970130 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4	970130 C4
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK63	970130 HSK63
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C8	970130 C8
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970130 VDI30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970130 0
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970130 SK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970130 HSK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970130 HSK80
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970130 VDI20
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970130 SK30
Tárolópolec rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970170 627
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK50	970130 SK50