

**DYMO****Feliratozó készülék, Típus: XTL500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Árucikk kategória	08U

**Leírás****Kivitel:**

**Robusztus, mobil** feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. **Magától értetődő, gyors, érintőképernyős kijelző**, valósághű címke előnézet, **nagy számú tárolt címke minta**, képek és szimbólumok a tökéletes formátumokhoz, ütésálló gumiköpeny.

**Robusztus ipari címkenyomtató** kábelek, kapcsolótáblák, polcok stb. gyors és egyszerű feliratozásához. **Gyorsgombok** a gyakran használt elektrotechnikai jelekhez.

**Felhasználás:**

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

**Tartalom:**

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt. DYMO XTL™ 500 feliratozó készülék, koffer, töltőadapter, USB kábel, Li-Ion akku, 1 × univerzális vinil patron 54 mm × 7 mm, 1 × laminált kábelcímkék 38 mm × 39 mm, fehéren fekete, 150 címke, útmutató, szoftver letöltő kártya.

**Figyelem:**

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

## Műszaki leírás

Típus	XTL
Betűkészletek száma	15
Szalagvágó kivitel	Automatikus
Írás színe	fekete
Szövegsorok száma	1 – 27
Látható karakterek száma a kijelzőn	48
Hossz	269 mm
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma	150
Billentyűzet kiosztás	QWERTZ
Max. betűmagasság	50 mm
Hozzávaló feliratszalg-kazetta	XTL
Betűméretek száma	15
Hálózati adapter	Inkluzív
Lehetséges feliratszalg szélességek	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Szélesség	160 mm
Betűszélességek száma	2
Különlegesség	Címke memória
Súly akkumulátorral együtt	1996 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Magasság	121 mm
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	Dymo XTL 500
Termék fajtája	Feliratozó készülék

## Tartozék

Feliratszalag-kazetta 12 mm×7 m vinil Típus W

085562 W