

**HOLEX****Marófej hosszabbító Rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 301105 32     |
| GTIN              | 4045197778451 |
| Árucikk kategória | 32B           |

**Leírás****Kivitel:**

Felfogócsap, furat és felfekvő felületek a vállon köszörülve.

**Felhasználás:**

Marófej befogók rugalmas meghosszabbításához. Kedvező árú változat a drága egyedi gyártásokhoz képest. 3 lehetséges felhasználási lehetőség: rövid (45 mm) vagy hosszú (70 mm) hosszabbító ill. maximum két rövid hosszabbító (2×45 mm) kombinációja.

**Tartalom:**

Inkluzív hozzávaló marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.

Tartalék csavar 301107 sz.

**Műszaki leírás**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Teljes hossz L         | 45 mm    |
| Tüske Ø d <sub>1</sub> | 32 mm    |
| Külső Ø D              | 78 mm    |
| A                      | 24 mm    |
| Szabvány               | DIN 6357 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm       |
| Termék fajtája      | Extensionrod |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 40 mm     | 301107 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm                           | 309840 27 |
| Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 40 mm | 301109 40 |
| Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 22 mm     | 301107 22 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm                           | 309840 50 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm                           | 309840 32 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm                           | 309840 22 |
| Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 32 mm     | 301107 32 |
| Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 16 mm | 301109 16 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm                           | 309840 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm                           | 309840 16 |
| Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 32 mm | 301109 32 |
| Biztosító csavar hosszabbítóhoz L túskehosszhoz 45 mm       | 301111 45 |
| Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 27 mm     | 301107 27 |
| Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 16 mm     | 301107 16 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 13 mm                           | 309840 13 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 60 mm                           | 309840 60 |
| Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 27 mm | 301109 27 |

Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1  
22 mm

---

301109 22