

**Garant****Mini keretes fűrész Ergonomikus markolat****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 581195        |
| GTIN              | 4045197786203 |
| Árucikk kategória | 58Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt keretes fűrész **ergonomikus markolattal** a **fáradtságmentes munkavégzés érdekében** nehezen hozzáférhető helyeken. A dinamikus forma **ideális erő kifejtést** biztosít és a fűrészlap jobb ellenőrzését teszi lehetővé. Fokozatmentes lapfeszesség beállítás a recés anyával.

Lap hossza 150 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

**Tartalom:**

**Univerzális fűrészlap** fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz.

**Műszaki leírás**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Teljes hossz               | 260 mm                   |
| Lap hossza                 | 150 mm                   |
| Állítható markolat pozíció | nem                      |
| Felszerelt fűrészlap       | Univerzális fűrészlárcsa |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Fűrészlap használható anyagokhoz | Alumínium        |
| Fűrészlap használható anyagokhoz | Fa               |
| Fűrészlap használható anyagokhoz | Fém              |
| Fűrészlap használható anyagokhoz | Műanyag          |
| Termék fajtája                   | Kengyeles fűrész |

## Tartozék

|   |        |
|---|--------|
| Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fa (313)14 fog / coll             | 581260 |
| Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” univerzális (310)25 fog / coll    | 581270 |
| Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fűrészhez, fém (312)32 fog / coll | 581250 |