



Dugókulcs készlet Torx®-hoz 1/4; 3/8; 1/2 col négyszög 35 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630031
GTIN	4018754261017
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső Torx® csavarokhoz M3 – M20 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5– M14 menettel. Belső Torx® csavarokhoz biztosító csappal, M3 – M8 menettel. Idomszer Torx® csavarokhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 3 db 631500 sz. E4; E5; E6 méret

3/8 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 4 db 637450 sz. E7; E8; E10; E12 méret

1/2 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 6 db 642700 sz. E11; E14; E16; E18; E20; E24 méret

1/4 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 2 db 631801 sz. TX8; TX9 méret

3/8 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 5 db 637560 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27 méret

1/2 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 6 db 643650 sz. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

BITS furattal Torx®-hoz C 6,3: 7 db hasonló, mint a 675350 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Átalakító BITS-hez: 1 db hasonló, mint a 676945 sz. 8/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Műszaki leírás

Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Tartalom (db)	35
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	413 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15	637560 TX15
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E6	631500 E6
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX40	643650 TX40
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E11	642700 E11
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	631801 TX9
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E16	642700 E16
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX30	643650 TX30
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX50	643650 TX50
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643650 TX55
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E5	631500 E5
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20	637560 TX20
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8	631801 TX8
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E18	642700 E18

Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E10	637450 E10
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	637560 TX25
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E14	642700 E14
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E4	631500 E4
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27	637560 TX27
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E8	637450 E8
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX45	643650 TX45
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX60	643650 TX60
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E7	637450 E7
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10	637560 TX10
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E20	642700 E20
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E24	642700 E24
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E12	637450 E12