



Dugókulcs készlet, colméretek, 1/2 col négyszög 23 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	638711
GTIN	4018754260966
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz menettel 3/4 colig (amerikai méretek).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 17 db 642400 sz.

3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 50; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret	Colos
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3/8-1.1/4 coll

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	23
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11/16 coll	642400 11/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/8 coll	642400 1.1/8
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.3/16 coll	642400 1.3/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 5/8 coll	642400 5/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15/16 coll	642400 15/16
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 3/4 coll	642400 3/4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 7/16 coll	642400 7/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/4 coll	642400 1.1/4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 9/16 coll	642400 9/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1.1/16 coll	642400 1.1/16
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13/16 coll	642400 13/16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 25/32 coll	642400 25/32
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 50 mm	641000 50
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1 coll	642400 1
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 1/2 coll	642400 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 3/8 coll	642400 3/8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19/32 coll	642400 19/32

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 7/8 coll	642400 7/8
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2