



Fém bit készlet 30 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	675793
GTIN	4013288179838
Árucikk kategória	63H

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675310 sz. 3 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675320 sz. 3 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 3 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675340 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Csatlakozó szár: 1 db

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Bit-Check 30 Metal 1
Tartalom (db)	30
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675320 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40	675340 TX40
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675340 TX10
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675310 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25