



Bit készlet BiTorsion 61 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	675950
GTIN	4013288179937
Árucikk kategória	63H

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3 Phillipshez: 675510 sz. 1 db 1/25 méret; 2 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3 Phillipshez: 675520 sz. 2 db 1/25 méret; 8 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3 Pozidrivhoz: 675530 sz. 1 db 1/25 méret; 2 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3 Pozidrivhoz: 2 db 1 méret; 8 db 2 méret; 1 db 3 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 3 db 2,5 méret; 3 db 3,0 méret; 3 db 4,0 méret; 2 db 5,0 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 3 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 4 db TX20 méret; 4 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3 hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
--------	------------------

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Gyártó jelölése	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Bit hossza	25 mm
Tartalom (db)	61
Színjelölés	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675530 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX20	675550 TX20
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675510 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX15	675550 TX15
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675530 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675530 3/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675510 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX30	675550 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX40	675550 TX40
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675510 1/25

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX10	675550 TX10
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675520 3/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675520 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX25	675550 TX25