



Bit készlet működtető szerszámmal és hajlított hatszöglkulccsal 52 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	675990
GTIN	4013288179968
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral. Inkluzív hajlított hatszöglkulcs gömbvégű fejjel 1,5 – 8,0 mm méretben.

Kraftform csavarhúzónyél gyorsbefogóval 1/4" bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral. Szállítás stabil, összehajtogatható szövet tokban tépőzárral.

Előny:

A bitek könnyen megkülönböztethetőek a szín- és számjelölés következtében.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675520 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 1 méret; 4 db 2 méret; 2 db 3 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 2 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8x5,5; 1,0x5,5 méret

IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 2 db 2 méret; 1 db 3 méret

IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 2 méret; 1 db 3 méret

IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 6 méret

IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX25; TX30; TX40 méret

Hajlított kulcs Hex-Plus gömbvégű fejjel, belső hatszöghöz: 1-1 db 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm méret

Csavarhúzó markolat: 1 db

Csatlakozó szár „Rapidator”: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Bit hatszög szár	E 6,3
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt 100
Tartalom (db)	52
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat gyorsváltó befogóval
géphez alkalmas	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX15	675550 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX10	675550 TX10
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675520 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX30	675550 TX30
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
IMPAKTOR bit Pozidriv-hoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret 3	674122 3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX25	675550 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX40	675550 TX40

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret /
teljes hossz 1/25 mm

675520 1/25

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX20

675550 TX20