



## Szerszámbemérő készülék 15 col érintőképernyővel, Típus: VG1/US



### Rendelési adatok

Rendelés száma	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Árucikk kategória	31E

### Leírás

#### Kivitel:

- **15 colos érintőképernyő, a szimbólumokkal magától értetődően és egyszerűen kezelhető.**
- **Kalibráláshoz kialakított felületekkel az alap befogón.**
- **Rakodófelületekkel.**
- **Mindkét tengely (X / Z) gyorsállítású, külön-külön, vagy egyidejűleg.**
- **Mindkét tengely finombeállítással (X / Z).**
- **4×90° orsó indexálás és orsófék.**

#### Felhasználás:

Szerszámoknak a gépnél ill. gyártószigeten történő beméréséhez és előbeállításához.

#### Tartalom:

Az alapbefogónál lévő hitelesítő eszköz, billentyűzet, tárolólemez, vágóél tisztító és a világnyelveket tartalmazó mérőszoftver.

#### Különleges tartozék:

- **Alapszekrény 354765 sz.**
- **Szűkítők 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779 sz.**
- **Címkenyomtató 085505 sz. LW450 méret (DYMO).**
- **Címkék 085565 sz.**

#### Figyelem:

A kép az eredetitől eltérhet.

Alapbefogó: SK50

Gyorsállítás: Elektromágneses

Mérési eljárás: Képfeldolgozás 15 col érintőképernyő

Mérésvezérlés: PC mérőelektronika

Méréstartomány X: 400 mm

Méréstartomány Z: 500 mm

## Műszaki leírás

Alap szélessége	860 mm
Mérésvezérlés	PC mérőelektronika
Mélység	590 mm
Alapbefogó	SK50
Méréstartomány Z	500 mm
Gyorsállítás	Elektromágneses
Mérési eljárás	Képfeldolgozás 15 col érintőképernyő
Orsóterhelés	100 kg
Méréstartomány X	400 mm
Súly	150 kg
Magasság	1060 mm
Teljes szélesség	1500 mm

## Tartozék

Szúkitó SK50 / HSK SK-Alaptartó / szúkitó-HSK 50/H50	354776 50/H50
Szúkitó SK50 / VDI SK-Alaptartó / szúkitó-VDI 50/V30	354774 50/V30
Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz 28X89 mm	085565 28X89
Szúkitó SK50 / VDI SK-Alaptartó / szúkitó-VDI 50/V20	354774 50/V20
Vágóél tisztító	354788
Szúkitó SK50 / VDI SK-Alaptartó / szúkitó-VDI 50/V25	354774 50/V25
Szúkitó SK50 / HSK SK-Alaptartó / szúkitó-HSK 50/H100	354776 50/H100
Szúkitó SK50 / PSC63 SK-Alaptartó / szúkitó-PSC 50/C63	354778 50/C63
Szúkitó SK50 / VDI SK-Alaptartó / szúkitó-VDI 50/V16	354774 50/V16

Szűkítő SK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H63	354776 50/H63
Szűkítő SK50 / SK SK-Alaptartó / szűkítő-SK 50/30	354772 50/30
Forgásközéppont-mérő készülék	354785
Szűkítő SK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H40	354776 50/H40
Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz 36X89 mm	085565 36X89
Szűkítő SK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V50	354774 50/V50
Szűkítő SK50 / SK SK-Alaptartó / szűkítő-SK 50/40	354772 50/40
Címkenyomtató LabelWriter Típus LW450	085505 LW450
Szűkítő SK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V40	354774 50/V40
Alapszekrény VG1 készülékhez, 354760 sz.	354765
TFT képernyő tisztító,<CRLF>Flatscreen Cleaner	083026