



Bit készlet BiTorsion 12 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	675772
GTIN	4013288179869
Árucikk kategória	63H

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675520 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675540 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Gyártó jelölése	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Tartalom (db)	12
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675540 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX30	675550 TX30
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675520 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675540 3/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX25	675550 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX10	675550 TX10
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675540 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX15	675550 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX20	675550 TX20
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K