



Szűrt levegős légzésvédő készlet Jupiter™



Rendelési adatok

Rendelés száma	097280
GTIN	4054596068940
Árucikk kategória	04G

Leírás

Kivitel:

Légzésvédő rendszer viselési idő korlátozás nélkül. A Jupiter™ szűrtlevegő rendszer biztosítja a tiszta levegő bevezetését **lélegzési ellenállás nélkül** és könnyen beállítható a különböző munkafeltételekhez. A lapos felépítés következtében ideálisan alkalmas szűk munkaterületekre. Az akkumulátor töltöttségi szintje és a fejrészhez menő légáram folyamatosan elektronikus felügyelet alatt áll. Szabálytalanság esetén azonnal hallható és látható figyelmeztető jelzést ad. Egyszerűen kezelhető és karbantartható.

Felhasználás:

Egészségre káros és rákkeltő víz- és olajbázisú porok, füst és permetek határértékének akár a 10-szeresével szembeni védelemhez. Védelem >65 °C forráspontú és max. 0,5 térf. % szerves gázok és gőzök ellen.

Tartalom:

- **Jupiter™ szűrt levegős egység fertőtleníthető, kényelmes pánttal.**
- **Légáram indikátor és kalibráló egység.**
- **A2P Kombinált szűrő pár szerves gázok és gőzök, valamint részecskék ellen.**
- **Előszűrő pár.**
- **Állítható hosszúságú BT30 levegő tömlő.**
- **NiMH akku kb. 8 h üzemidővel és töltőkészülékkel.**

Figyelem:

A Jupiter™ szűrt levegős légzésvédő készletet **fejrész nélkül** szállítjuk.
Gyártó jelölése: JPRTU1

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	JPRTU1
Sorozat	Jupiter
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Tartozék

Egyszer használatos könnyű fejevédő Szín WHITE	097282 WHITE
Részecskeszűrő pár szűrőfedéllel Szűrő P	097292 P
Előszűrő készlet 120 darabos Szűrő VF	097290 VF
Sisak fejrész szürke Gyártó jelölése	097288
Egyszer használatos könnyű fejevédő Szín GREY	097282 GREY
Tartozékok szűrt levegős légzésvédő rendszerhez Jupiter™ Típus COVER	097197 COVER
Tartozékok szűrt levegős légzésvédő rendszerhez Jupiter™ Típus TUBE	097197 TUBE