

**Nadrág Highline, pala / fekete, Konfekcióméret DE: 62****Rendelési adatok**

Rendelés száma	091322 62
GTIN	4030913068381
Árucikk kategória	06I

**Leírás****Kivitel:**

A friss és modern **Highline** kollekción kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részekben háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.

**Nadrág.****Leírás:**

- **Két bevarrott nadrágzseb.**
- **Gumis derékrész.**
- **Zipzár a lépésívnél.**
- **Dupla colstok zseb.**
- **Combzseb hajtókával és tépőzárral.**
- **Mobiltelefon zseb.**
- **Két külső térdzseb színes díszítéssel.**

**Figyelem:**

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

**Nadrág** búzákék / tengerkék színekombinációban a 091321 sz. alatt található.

## Műszaki leírás

Anyag	Pamut, poliészter
Térdzsebek száma	2
Combzsebek száma	2
FR méret	58
Mobiltelefon zseb	igen
Nadrágzár	Zipzár
Oldalsó zsebek száma	2
Konfekcióméret DE	62
Oldalsó zsebek	behelyezve
Combzseb hajtókával és tépőzárral	igen
Nadrágszár vége	egyenes, nyitott
Sorozat	Highline
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
Nem	férfi
Anyagösszetétel	65% poliészter
Anyagösszetétel	35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség	285 g/m <sup>2</sup>
Ruházat, standard	UV-Standard 801
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Mosás	60 °C színes ruha
Fehérités	Nem fehérithető
Vegyitisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék	pala / fekete
Termék fajtája	Munkásnadrág

---

## Tartozék

Standard térdpárna1 pár Típus KNEE

091802 KNEE