

Garant**Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613610 16
GTIN	4062406220594
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Alapanyag:**

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

Figyelem:

HT-Drive – a különlegesen méretpontos profil.

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Termék fajtája	Csavarkulcs
----------------	-------------

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613600 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613600 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613600 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613600 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613600 20
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613500 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613600 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613600 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613600 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 30 mm	613600 30
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 32 mm	613600 32
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 34 mm	613600 34
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 27 mm	613600 27