

**Garant****Csapos polírozó filc szár Ø 3 mm, Típus: KE1012****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552100 KE1012
GTIN	4045197803887
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Hosszú élettartamú csapos polírozó filc **középkemény, különösen alaktartó filccel.**

**Felhasználás:**

A pontos geometriai formákkal szemben magas követelményeket támastzó előcsiszolt felületek elő- és magasfényű polírozáshoz.

**Figyelem:**

A csapos polírozó filceket olyan **csiszoló és polírozó pasztákkal** kell használni, mint az 552250 / 552330 / 552340 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 –10 m/s.

Keményiségi fok: közepes

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 12 mm

Szár Ø: 3 mm

**Műszaki leírás**

Fej Ø	10 mm
Szár Ø	3 mm

Fejhossz	12 mm
Keménységi fok	közepes
Ajánlott kerületi sebesség	5 - 10 m/s
Termék fajtája	Polírozó csap

## Tartozék

Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 7 µm	552340 7
Polírozó paszta rúd Unipol® Szín WHITE	555740 WHITE
Csiszolópaszta SiC Szemcsézet SiC- csiszolópaszta 150	552250 150
Polírozó paszta rúd Unipol® Szín DARKPINK	555740 DARKPINK
Polírozó paszta rúd Unipol® Szín BLUE	555740 BLUE
Csiszolópaszta SiC Szemcsézet SiC- csiszolópaszta 280	552250 280
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 1 µm	552330 1
Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 3 µm	552340 3
Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 10 µm	552340 10
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 10 µm	552330 10
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 7 µm	552330 7
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 30 µm	552330 30
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 0,5 µm	552330 0,5
	552340 15

Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik  
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsésége 15  
µm

Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik  
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsésége 15  
µm

552330 15

Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik  
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsésége 1 µm

552340 1

Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik  
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsésége 3 µm

552330 3