

**Garant****Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel, Kulcsok száma: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614610 18
GTIN	4062406220822
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

**Szabvány:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Tartalom:**

1-1 db 614600 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

**Figyelem:**

**HT-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **HT-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

**Előnyök:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	18
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	10 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Erősen hajlított csillag	igen
Hosszú kivitel	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 17 mm	614600 17
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 34 mm	614600 34
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614600 19
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 27 mm	614600 27
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 22 mm	614600 22
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 14 mm	614600 14
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 24 mm	614600 24
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 11 mm	614600 11
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 16 mm	614600 16
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614600 10
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 15 mm	614600 15
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614600 13
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 32 mm	614600 32
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 12 mm	614600 12
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 30 mm	614600 30
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 21 mm	614600 21
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 18 mm	614600 18
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 20 mm	614600 20

