

FLEX**Szatináló gép TRINOX FLEX, Típus: BSE14-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Árucikk kategória	03S

Leírás**Kivitel:****Nagyteljesítményű TRINOFLEX BSE 14-3 100 szatináló gép konstans elektronikával.**

- Fordulatszám előválasztás és tachogenerátor általi állandó fordulatszám.
- Lágyműveléssel, túlterhelés elleni védelemmel és áramszünet utáni ismételt bekapcsolás elleni védelemmel.
- A teljesen öntött elektronikai alkotóelem megakadályozza a por miatti károsodást.

Felhasználás:

Szatináláshoz, polírozáshoz, kefézéshez, fényesítéshez, rozsdátlanításhoz és sorjázáshoz.

Tartalom:

Szatináló gép BSE14-3 100, 1 szatináló csiszoló előtét BS100.

Gyártó jelölése: BSE 14-3 100

Teljesítményfelvétel: 1400 W

Fordulatszám-tartomány: 1000 - 3500 min⁻¹

Szerszámbefogás: 19

Polírozó szerszámok: 100 mm

Max. polírozó szerszám Ø: 125 mm

Műszaki leírás

Szerszámbefogás	19
Gyártó jelölése	BSE 14-3 100
Fordulatszám-tartomány	1000 - 3500 min ⁻¹

Max. vibráció EN szerint	0 m/s ²
Polírozó szerszámok	100 mm
Teljesítményfelvétel	1400 W
Max. polírozó szerszám Ø	125 mm
Súly	2,9 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szatináló gép

Tartozék

Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 180	568538 180
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 120	568538 120
Tartóhenger Ø 100×100 mm Típus AIR	568577 AIR
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 280	568535 280
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcseméret 280	568558 280
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 80	568535 80
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcseméret 180	568558 180
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 240	568538 240
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 120	568532 120
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 40	568532 40
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 280	568538 280
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 600	568538 600
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 80	568532 80
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcseméret 100	568558 100
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 120	568535 120
Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm Szemcsézet 60	568532 60