



Akkus orrfűrész, Típus: GSA18VLIC



Rendelési adatok

Rendelés száma	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus orrfűrész SDS rendszerrel a gyors és kényelmes fűrészlap cseréhez.

- **Bosch Professional lítium-ion technológia a hosszú élettartam és a kitűnő akkumulátor működési idő érdekében.**
- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**
- **Ergonomikus puha markolat.**
- **LED-es munkaterület megvilágítással.**

Csekély súlyú kompakt orrfűrész karcsú markolattal, fej feletti és egykezes munkákhoz is.

Változó vágási sebesség szabályozás, csekély vibráció az integrált **vibráció kiegyenlítő rendszernek köszönhetően.**

LED-es munkaterület megvilágítással.

Tartalom:

Szállítókoszár, 2x fűrészlárcsa, 2x akku, gyorstöltő készülék. 2x 18 V / 5,0 Ah Li-Ion akku, gyorstöltő készülék, 1x S 922 AF rugalmas orrfűrészlap fémhez, 1x S 922 EF rugalmas orrfűrészlap fémhez, 1x S 922 HF rugalmas orrfűrészlap fához és fémhez, betét L-BOXX 136-hoz, L-BOXX 136.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073859 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Lökethossz	21 mm
------------	-------

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Gyártó jelölése	GSA 18 V-LIC
Löketszám	0 - 3050 min ⁻¹
Súly	2,5 kg
Különlegesség	SDS, LED
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Max. vibráció EN szerint	8,8 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV