


ESD csavarhúzó készlet Torx®-hoz és 6-szöghöz, Szerszámok száma: 10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	973220 10
GTIN	2050002041981
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973220 méret: 1 db

WERA ESD elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz 625772 sz. TX4; TX5; TX6 méret: 1–1 db

PB SWISS TOOLS ESD elektronikai hatszög csavarhúzó 627495 sz. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3 méret: 1–1 db

GARANT easyPick ESD kisalkatrész tartó 972312 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	10
Szerszámok száma	10
Szélesség	250 mm
Mélység	300 mm
Mélység G-ben	12

Kivitel	csavarhúzóval
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×12
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét, üres, szerszámkészletekhezESD Hozzávaló keményhab készlet 973220	973200 973220
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 2,5 mm	627495 2,5
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 1,27 mm	627495 1,27
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 0,89 mm	627495 0,89
Elektronikai csavarhúzó Torx®-hozKraftform mikro, ESD Torx® profil TX6	625772 TX6
Elektronikai csavarhúzó Torx®-hozKraftform mikro, ESD Torx® profil TX5	625772 TX5
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 3 mm	627495 3
Elektronikai csavarhúzó Torx®-hozKraftform mikro, ESD Torx® profil TX4	625772 TX4
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 2 mm	627495 2
Elektronikai hatszög csavarhúzóESD Hatszög 1,5 mm	627495 1,5