



## Fejező- és gérvágó fűrész BITURBO akkus, Típus: GCM18216



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Akkus fejező- és gérvágó fűrész.

- **Kiváló vágáskapacitás, nagy, 70 mm-es vágásmélységgel.**
- **Kényelmes mobil felhasználás a csekély súlynak és a kitűnő ergonómiának köszönhetően.**
- **Felhasználói felület a fordulatszám előválasztásához.**
- **Szerszám nélküli fűrészlap csere.**

Akkus fejező- és gérvágó fűrész.

- **Maximális vágási teljesítmény a BITURBO technológiának köszönhetően.**
- **Kitűnő vágási kapacitás kategóriájának legnagyobb, 70 mm-es vágásmélységével.**
- **Kényelmes mobil felhasználás a csekély súlynak és a kitűnő ergonómiának köszönhetően.**

#### Tartalom:

Fűrészlap Ø 216 mm, leszorító, SDS anya, GCY 42 Bluetooth modul. ProCORE18V 8.0Ah S2 induló készlet, fűrészlap Ø 216 mm, porzsák, SDS fűrészlap rögzítés, betélap, karton.

### Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám	4600 min <sup>-1</sup>
Maximális dőlésszög balra	45 fok
Maximális gérszög jobbra	47 fok

Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	14,7 kg
Maximális dőlésszög jobbra	0 fok
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyártó jelölése	GCM 18V-216
Fűrészlap Ø	216 mm
Maximális gérészög balra	47 fok
Maximális vágásmélység 90°	70 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Karton
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073858 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073863 C18
	073857 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor  
feszültség C18 V

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,  
akkumulátor feszültség C18 V

073865 C18

Szállítókoszi és munkaasztalGTA 2600 Típus GTA2600

078241 GTA2600

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,  
akkumulátor feszültség C18 V

073867 C18