



Bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos, Alkotóelemek száma: 17



Rendelési adatok

Rendelés száma	676215 17
GTIN	4013288214546
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus 2K keresztmarkolattal, Rapidaptor bittartóval.

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3 Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3 Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674247 sz. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89 méret

Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db 674250 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 674260 sz. 5,5/89 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676656 sz. 6,3 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt 400
Működtető szerszám	1 bit racsni 1/4 col
Működtető szerszám	Csavarhúzó tartó
Működtető szerszám	Racsni dugókulcs 1/4 col
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 5/89 mm	674247 5/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674200 2/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 3/89 mm	674247 3/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674220 3/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhezgyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676656 6,3
Lapos bit, 1/4 col E 6,3 Pengeszélesség / teljes hossz 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 4/89 mm	674247 4/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX25/89 mm	674250 TX25/89

Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX40 mm	674250 TX40
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674200 3/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674220 2/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX30 mm	674250 TX30
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX20 mm	674250 TX20
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX10 mm	674250 TX10
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX25 mm	674250 TX25
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX15 mm	674250 TX15