

Garant**Félcipő antracit / fekete Biztonsági cipő comfort ESD, S3 W2, EU cipő méret: 44**

Rendelési adatok

Rendelés száma	092071 44
GTIN	4062406281083
Árucikk kategória	01S

Leírás

Kivitel:

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkciós bélés.**
- **Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő nagy varrás nélküli szerkezettel és textil átszűrővédelemmel. Porvédő nyelv. Véd víz bejutása ellen.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

- **GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).**
- **Alapkivitelben a 36-39 méretet puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.**
- **Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szakadásállóság: Textil

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Vario® csillapítás

Műszaki leírás

Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Nem	Unisex
EU cipőméret	44
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Szakadásállóság	Textil
Tulajdonság	Vario® csillapítás
Védettségi osztály	S3
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő

Tartozék

Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, SOFT EU cipő méret 44	092864 44
Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, MEDIUM EU cipő méret 44	092865 44
Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, HARD EU cipő méret 44	092866 44