

**Garant****Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Sűrített levegő, Használható tömlőhossz: 15m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080078 15
GTIN	4062406284688
Árucikk kategória	01A

**Leírás****Kivitel:**

- **Biztonsági tömlőtekerceselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.**
- **Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.**
- **Integrált megállító.**
- **Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.**
- **Kihajtható fal tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.**

Tömlőtekerceselő sűrített levegőhöz. Robusztus tömlő **élénk** narancssárga színben. Biztonságos használatot tesz lehetővé.

**Tartalom:**

GARANT acél biztonsági csatlakozó és tömlőcsonk.

**Figyelem:**

Hozzávaló biztonsági csatlakozókat lásd a 080270 – 080272 szám alatt.

**Műszaki leírás**

Ház színe	kék
Automata feltekerceselő SCS	igen

Használható tömlőhossz	15 m
Ház anyaga	Műanyag
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlő belső Ø	9,5 mm
Tömlő színe	narancssárga
Tömlő anyaga	Poliuretán
Kimeneti csatlakozó	3/8 coll
Tömlő külső Ø	13,5 mm
Ház szélessége	490 mm
Ház magassága	409 mm
Ház mélysége	190 mm
Alkalmas	Sűrített levegő
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő

## Tartozék

Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 1/4 coll	080271 1/4
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 8	080081 8
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 11 mm	080272 11
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080270 1/2
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 15	080081 15
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 8 mm	080272 8
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 13 mm	080272 13
Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 3/8 coll	080271 3/8
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 2	080081 2

Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 1/2 coll	080271 1/2
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 3/8 coll	080270 3/8
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 14	080081 14
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/4 coll	080270 1/4
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 5	080081 5
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 12	080081 12