



Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE, Típus: GSB18110C



Rendelési adatok

Rendelés száma	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges. Motorfékkel.

Előny:

Nagyon rövid, csupán 184 mm hosszú fej.

Tartalom:

2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	82 mm
Gyártó jelölése	GSB 18V-110C
Maximális nyomaték kemény	85 Nm
Súly	2,1 kg
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 480 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	12,5 m/s ²
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	47 Nm
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

073856 C18